



Armstrong BIOGUARD Plain 90 RH

Специальное потолочное решение
для медицинских учреждений

- Поверхность с антимикробным покрытием Bioguard
- Устойчивость к дезинфектантам
- Возможность влажной уборки поверхности плит
- Рекомендовано для медучреждений со средним или высоким риском передачи инфекций



Armstrong BIOGUARD Plain 90 RH

Тип кромки		Board 														
Толщина		12 мм														
Размеры панелей *		600x600 мм														
Тип подвесной системы		Кнауф Т24														
необходимо использовать фиксирующую клипсу для потолочных панелей (в соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20)		Кнауф Т24 ПроЛайн														
Приведенная масса		~2.6 кг/м²														
Цвет		Белый														
Звукопоглощение		$\alpha_w = \mathbf{0.20 (L)}$ в соответствии с ГОСТ 23499 – Класс Е														
		<table><tr><th>Частота колебаний (Гц)</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p</td><td>0.40</td><td>0.25</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.20</td><td>0.30</td></tr></table>	Частота колебаний (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p	0.40	0.25	0.15	0.15	0.20	0.30
		Частота колебаний (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000								
Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p	0.40	0.25	0.15	0.15	0.20	0.30										
NRC = 0.15 в соответствии с ASTM C 423																
Звукоизоляция		$D_{n,f,w} = \mathbf{31 \text{ дБ}}$ в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10848-2														
Пожарные характеристики		Г1, В1, Д1, Т1 в соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008														
Коэффициент светоотражения		87%														
Теплопроводность		$\lambda = \mathbf{0.060 \text{ Вт/м}\cdot\text{К}}$ в соответствии с ГОСТ 7076														
Влагостойкость		90% RH														
Способы очистки	    															
Экологическая безопасность		40-44%														

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в любые технические характеристики изделий без предварительного уведомления. Конструкция потолка должна быть смонтирована в соответствии с инструкцией по монтажу и рекомендациями производителя.
* Указан модульный номинальный размер панелей по осям ячейки подвесной системы. Фактический размер панелей зависит от конфигурации кромки.